


**WNMG 080412, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	252116 CA115P
GTIN	4960664046416
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmtător de așchii	PMG
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	CA115P

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire