

**DCMT 11T302, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	GK
Categorie	CA115P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 340 m/min
Toleranță	M

Numărul de schimbări / tășuri

2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire