


**Garant**
**DC.T 070202, Categorie: HB7310**


### Date comandă

Numărul de comandă	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Clasa articolului	21G

### Descriere tehnică

Aplicația principală	N
Sfârâmător de așchii	AM
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuu
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 070202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire