

**DC.T 070202, Categorie: SW05****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260381 SW05 |
| GTIN | 4960664629596 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere

DC.T 070202 SW05 Categorie: SW05

Sfârâmător de așchii: MQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm

Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 40 - 100 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 40 - 100 m/min |
| Aplicația principală | Ti |
| Sfârâmător de așchii | MQ |
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Avans f | 0,05 - 0,2 mm/rot |
| Condiție de tăiere | continuu |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,1 - 1 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | SW05 |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCMT 070202 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |