

**DC.T 11T302, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	260385 CA510
GTIN	4960664697632
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 11T302 CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Condiție de tăiere	continuu
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Sfârâmător de așchii	HQ
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire