



Reflector cu LED și acumulator, Putere absorbită: 39



Date comandă

Numărul de comandă	081285 39
GTIN	5708997362051
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la șocuri și muchie de protecție din cauciuc.

- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere mare de lumină, consum redus de energie.**
- **Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.**

Proiector NOVA For Life cu acumulator cu mâner de transport integrat și funcție de reglare a intensității luminoase în 5 trepte.

- **Design nou, actualizat, cu multi-LED-uri foarte eficiente.**
- **Noua funcție OptiLight pentru o putere luminoasă optimizată și o durată superioară a funcționării.**
- **Comact și durabil pentru medii de lucru solicitante.**

Datorită sistemului Dual și reflectorului mobil cu acumulator, poate fi folosit și drept cablu de alimentare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv încărcător.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Înălțimea totală	275 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Flux luminos	600 - 6000 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Putere absorbită	39 W
Lungimea totală	275 mm
Lățimea totală	92 mm