

**Reflector cu LED, 230 V, Putere absorbită: 88W****Date comandă**

Numărul de comandă	081245 88
GTIN	5708997362068
Clasa articolului	08C

Descriere**Execuție:**

Reflector cu LED-uri NOVA For Life cu mâner de transport integrat și funcție de dimare în 5 trepte.

- **Design nou, actualizat, cu multi-LED-uri foarte eficiente.**
- **Noua funcție OptiLight pentru o intensitate optimizată și o durată superioară a luminii.**
- **Compact și durabil pentru medii de lucru solicitante.**

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la șocuri și muchie de protecție din cauciuc.

- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere mare de lumină, consum redus de energie.**
- **Aprobat pentru utilizare în exterior și în încăperi umede.**

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Greutate	4100 g
Înălțimea totală	298 mm
Lățimea totală	102 mm

Clasă de protecție IP	IP 67
Lungimea cablului de conectare	5 m
Flux luminos	1200 - 12000 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungimea totală	302 mm
Caracteristici nume produs	230 V
Tip produs	Reflector