

**Dispozitiv de tăiere cu capul înclinat la 20°, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725610 200
GTIN	4003773081913
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Datorită transmisiei speciale prin pârghie se obține un randament de tăiere ridicat la un consum de energie relativ redus. Tăișuri călite prin inducție (ca. 59 HRC).. Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere cu manșoane din mai multe componente. **Cu arc de deschidere** și blocare integrată. **Cap înclinat la 20° pentru secționări coplanare.**

Aplicație:

Pentru tăierea la nivel a materialelor moi, cum ar fi material plastic-aluminiu, cupru (de asemenea cu bare colectoare din Cu până la 3 × 10 mm), plumbul.

Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat și călit în ulei în mai multe trepte.

Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	6 mm
Tăiș	Călit prin inducție
Cap în unghi	20 grad
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel electric crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat
Cu arc deschidere	da

Cu șurub de reglare

da

Tip produs

Clește de tăiere