

**Garant****DC.T 070202, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260449 HB7020
GTIN	4045197698896
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de așchii	SM
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire