

**Garant**

**Freză HSI cu avans mare GARANT Softcut, cu alezaj, ØD / numărul tăişurilor Z: 42/3mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțele amovibile sunt poziționate la 15° în portsculă.

**Aplicație:**

Selectați valoarea  $F_z$  0,8 mm.

**Notă:**

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Ø orificiu prindere	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3Nm)
Serie	Softcut®
Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.. 1205..
Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	56,5 mm

Ø tăişului $D_c$	42 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	2,8 mm
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	15 mm
Ø $D_3$	17,4 mm
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\max}$	78,3 mm
Unghi de aşezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,75 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	15 grad
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219833
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP