

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: GSR18V45



Date comandă

Numărul de comandă	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

- **Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și afișarea nivelului de încărcare a acumulatorului.**
- **Reglare în mai multe trepte a momentului de rotație pentru înșurubare precisă.**
- **Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.**
- **Mâner moale.**

Ergonomie excepțională și manevrare mai comodă datorită **designului compact. Frână de motor** pentru lucrări precise.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător și L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și Cod 073863 – 073867.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de acumuloare incluse	2
Moment maxim de rotație moale	21 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Utilizare tipică	Medium
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Denumirea producătorului	GSR 18V-45
Interval de turație treapta 1	0 - 500 min ⁻¹
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Greutate	0,9 kg
Capacitate acumulator	3 Ah
Model constructiv motor	Motor fără perii
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Interval de turație treapta 2	0 - 1900 min ⁻¹
Moment maxim de rotație dur	45 Nm
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	Motor CC cu 4 poli
USP2	Interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, cu 2 acumulatori, în L-Boxx