

**Polizor drept, Tip: GGS30LS****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 077265 GGS30LS |
| GTIN | 4053423237399 |
| Clasa articolului | 03C |

Descriere**Execuție:**

Polizor compact, ușor de utilizat, pentru numeroase lucrări de șlefuire.

- **Constant-Electronic pentru turație constantă chiar și la solicitări maxime.**
- **Sistem nou strângere pentru fixare fără joc a pietrei de șlefuire, pentru lucrări precise.**
- **Pornire lină și KickBack Stop: Când recunoaște blocarea, oprește utilajul imediat.**
- **Oprirea perii de carbon pentru o protecție mai bună a motorului.**
- **Durabilitate ridicată datorită răcirii directe și rulmentului cu bile dublu impermeabil.**
- **Preselectare în 6 trepte pentru diferite materiale.**

Ideal pentru lucrări solicitante de prelucrare a metalelor și șlefuire a pietrei, chiar și în spații restrânse.

Livrare:

Inclusiv bucușă elastică 6 mm, 2 chei de strângere SW 19.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Greutate | 1,7 kg |
| Denumirea producătorului | GGS 30 LS |
| Ø maxim al bucușei elastice | 6 mm |
| Frecvență de rețea | 50 Hz |
| Preselectare electronică a turației | da |
| Vibrație maximă conform EN | 3 m/s ² |
| Interval de turație | 7000 - 33000 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Tensiune nominală | 230 V |
| Putere absorbită | 750 W |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Tip produs | Polizor drept |