

Garant**Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E cod 112000 cu cutie de plastic 90°, neacoperit, Tip: 6-12****Date comandă**

Numărul de comandă	112107 6-12
GTIN	4067263117735
Clasa articolului	11A

Descriere**Execuție:**

Set de burghie de centruire pentru CNC în cutie de plastic.

Cu prindere conform DIN 1835-B. Ascuitură la vârf exactă cu tăiș transversal subțire – garantează ușurința găuririi și o precizie ridicată a formei găurii de centrare. Foarte stabil datorită canalului de așchii scurt.

Conținut:

4 burghie de centruire pentru CNC Cod 112000.

Conținut:

Câte 1 burghiu de centruire pentru CNC: Ref. 6; 8; 10; 12.

Livrare:

Set de 4 burghie de centrare pentru CNC cu cutie din plastic.

Notă:

Folosiți turația corespunzătoare pentru \varnothing real de găurire (nu cea generală pentru \varnothing exterior al burghiului).

Descriere tehnică

\varnothing nominal D_c	12 mm
\varnothing nominal D_c	6 mm

Ø nominal D _c	8 mm
Ø nominal D _c	10 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h6
Unghiul la vârf	90 grad
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Număr de dinți Z	2
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu de centruire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	8 m/min	M
CuZn	recomandat	80 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E- PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E- PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E- PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
Burghiu de centrare pentru mașini CNC pentru HSS-E- PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8