

Garant**Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Gheară de strângere	259038 2
Cod ISO Suport	MVVNN 2020K16
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Portplăcuță	259031 39
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	45 mm
Mărime coadă	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 39	259031 39
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500