

**TNMG 160404, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Sfărâmtător de aşchii	MS
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire