

HOLEX®
TNMG 160408 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020

Date comandă

Numărul de comandă	251603 HBX020
GTIN	4045197664891
Clasa articolului	22D

Descriere

TNMG 160408 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfărâmător de așchii: PM

 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 6,5 mm

 Avans f : 0,05 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	PM
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1 - 6,5 mm
Categorie	HBX020

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cap de filetat
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțit de strunjire tip eco
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru