

**Garant****DC.T 11T304, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260462 HU7310
GTIN	4045197669766
Clasa articolului	21G

**Descriere****Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuu
Sfărâmător de așchii	AM
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire