

**DCMT 070208, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	260486 CA6525
GTIN	4960664492008
Clasa articolului	25E

Descriere

DCMT 070208 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfârâmător de așchii	GK
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm

Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070208
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire