


**Garant****DC.T 11T308, Categorie: HB7310**

### Date comandă

Numărul de comandă	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Clasa articolului	21G

### Descriere

### Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Condiție de tăiere	continuu
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicația principală	N
Sfărâmător de aşchii	AM
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T308
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire