

Garant
DC.T 11T308, Categorie: CB7010


Date comandă

Numărul de comandă	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T308 CB7010 Categorie: CB7010
 Sfârâmător de aşchii: SM
 Toleranță: M
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2 mm
 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 240 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	70 - 180 m/min
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 240 m/min
Aplicație secundară	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuu

Sfârâmător de așchii	SM
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CB7010
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire