

**DC.T 11T304, Categorie: KW10****Date comandă**

Numărul de comandă	260490 KW10
GTIN	4960664359769
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 11T304 KW10 Categorie: KW10
Sfârâmător de așchii: AH
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 300 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 300 m/min
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuu
Sfârâmător de așchii	AH

Categorie	KW10
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire