


**DC.T 11T308, Categorie: CA525**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260492 CA525
GTIN	4960664680177
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DC.T 11T308 CA525 Categorie: CA525

Sfârâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 330 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 330 m/min
Sfârâmător de așchii	GK
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot

Categorie	CA525
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire