

**Mașină de găurit, Tip: GBM132REK****Date comandă**

Numărul de comandă	075420 GBM132REK
GTIN	3165140797931
Clasa articolului	03B

**Descriere****Execuție:**

Mașină de găurit manuală cu motor performant de 750-W și moment înalt de rotație pentru găuriri în oțel de până la 13 mm.

- **Transmisie în 2 trepte.**
- **Rulmenți cu bile și role pentru lucrări precise și durabilitate îndelungată.**
- **Dimensiune pe colțuri mică de 29 mm.**
- **Preselectare continuă prin roata de ajustare.**
- **Comandă electronică pentru o găurire exactă.**
- **Cuplaj de suprasarcină pentru protecția utilizatorului și a mașinii.**
- **Gâtul arborelui Ø 43 mm (standard european) – utilizabil în suportul de găurire.**
- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Mâner moale.**

**Livrare:**

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă 13 mm, mâner suplimentar, opritor de adâncime 210 mm, carton.

**Descriere tehnică**

Suport pentru mandrină	1/2 inch – 20 UNF
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 2	8 mm
Domeniul de strângere a mandrinei	1,5 - 13 mm

## Fișă de date

Turație maximă treapta 2	3200 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Greutate	2,4 kg
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2	20 mm
Putere absorbită	750 W
Turație maximă treapta 1	1000 min <sup>-1</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	32 mm
Denumirea producătorului	GBM 13-2-RE
Tip produs	Mașină de găurit