

**HOLEX®****DCMT 11T302 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020****Date comandă**

Numărul de comandă	260504 HBX020
GTIN	4045197670007
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DCMT 11T302 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfărâmbător de așchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmAvans  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,06 - 0,36 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmbător de așchii	PM
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 300 m/min

Categorie	HBX020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Serie	Cuțit pentru strunjire eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cap de strunjit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru