

**Burghiu de centruire HSS A, neacoperită, Ø nominal DC k12: 0,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	111005 0,5
GTIN	4067263117087
Clasa articolului	12A

**Descriere****Execuție:**

Ascuțit și detalonat din oțel rapid, cu canale în formă de spirală. Cu un singur tăiș.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	25 mm
Număr de dinți Z	2
Ø nominal D <sub>c</sub>	0,5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	3,15 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm/rot
Toleranța arborelui	h7
Pentru Ø piesei	< 4 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 333
Tip	A
Toleranță Ø nominal	k12
Unghi de teșire	60 grad
Direcție de tăiere	pe dreapta
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7

## Fișă de date

Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu de centrare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
CuZn	recomandat	80 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		