

**Set de dispozitive de îndoit țevi cu o mână în cutie din tablă de oțel, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	821201 1
GTIN	4039976026369
Clasa articolului	84C

Descriere**Execuție:**

Mecanism robust de îndoire din aluminiu turnat sub presiune cu avans mecanic cu cremalieră (avans rapid și retragere rapidă), un reazem universal de glisor, inclusiv glisor și segmente de îndoire din poliamidă armată cu fibre de sticlă. Unghi de îndoire posibil până la 180°.

Aplicație:

Pentru îndoirea țevilor de cupru moale, de asemenea, țevi de oțel acoperite, țevi de oțel acoperite ale sistemului de montaj prin presare mapress C-steel, țevi de oțel de precizie DIN2391 - 2394 moale, goale sau acoperite, precum și țevi compozite ale sistemelor de montaj prin presare.

Conținut:

Mecanism de îndoire: 1 buc.

Glisor universal: 1 buc.

Câte 1 segment de îndoire pentru Ø exterior al țevii: Ref. 12; 15; 18; 22 mm

Rază de îndoire (mijlocul țevii): Ref. 36; 55; 72; 86 mm

Descriere tehnică

Unghi îndoire maxim	180 grad
Tip produs	Aparat de îndoit

