

**Garant****Set de tăiere, Ø: 6,9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	237621 6,9
GTIN	4045197681508
Clasa articolului	29W

**Descriere****Aplicație:**

Pentru capete micro de strunjire. Ø cozii 7 mm pentru prindere directă pe cap Cod 237495 și 237498.

**Descriere tehnică**

Ø cozii	7 mm
Ø arborelui	6,9 - 12,1 mm
Lungime L	25,4 mm
Ø	6,9 mm
Tip produs	Sculă de alezat

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	240 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat	240 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	240 m/min	N
Oţel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oţel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P

Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	80 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	70 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	150 m/min	K
CuZn	recomandat	290 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat	100 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		