



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: 7104076H3



Date comandă

Numărul de comandă

070100 7104076H3

GTIN

Clasa articolului

03F

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.

- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare line și sigure, funcționare pe dreapta / stânga.
- Cutie de viteze din metal integral, cu 2 viteze, cu mecanism de percuție comutabil, pentru găurire în metal, piatră și zidărie.
- Reglarea momentului de rotație în mai multe trepte și mandrină detașabilă.
- Inclusiv mandrină din metal integral QuickIN (120 Nm) cu bacuri de strângere armate cu carbură și cu forțe de strângere ridicate.
- FEIN SafetyCell Technology. Protejează acumulatorul și mașina împotriva suprasarcinii, a supraîncălzirii și a descărcării complete.

Livrare:

Inclusiv 1x mandrină QuickIN (120 Nm), 1x clemă de curea, 1x L-BOXX.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune

Bosch 18 V

Model constructiv motor

Fără perii

Greutate	1,8 kg
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	50 mm
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Capacitate acumulator	4 Ah
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	<2,5 m/s ²
Utilizare tipică	Heavy Duty
Turație maximă treapta 2	2000 min ⁻¹
Moment maxim de rotație moale	38 Nm
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	13 m/s ²
Denumirea producătorului	ASB 18 Q AS
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie	Cu acumulatori
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție