



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: 71161461H1



Date comandă

Numărul de comandă

070205 71161461H1

GTIN

Clasa articolului

03F

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 și 4 viteze.

- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Echilibrare optimă a greutății și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.
- Progres maxim de lucru cu acumuloarele AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obișnuiți.

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator mică și ușoară, 4 viteze, cu motor fără perii și interfață QuickIN. Perfect potrivit pentru găurire universală și șuruburi de până la 8mm.

- Cutie de viteze din metal integral, cu 4 viteze, pentru viteze optime pentru găurirea în metal și șuruburi cu auto-găurire de până la 6mm.
- Motor FEIN PowerDrive fără perii, cu un randament cu 30 % mai mare și durabilitate maximă.
- Reglare mecanică a momentului de rotație.

- **Protecție completă a utilizatorului prin protecție la repornire, protecție electronică la suprasarcină și frână.**

Livrare:

Inclusiv acumulator și încărcător.

Descriere tehnică

| | |
|--|---|
| Greutate | 1,8 kg |
| Capacitate acumulator | 4 Ah |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V |
| Tip acumulator | Litiu-Ion |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V |
| Ø maxim de găurire spiralată în oțel | 13 mm |
| Turație maximă treapta 3 | 1400 min ⁻¹ |
| Turație maximă treapta 2 | 700 min ⁻¹ |
| Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 - 13 mm |
| Turație maximă treapta 4 | 2500 min ⁻¹ |
| Ø maxim de găurire spiralată în lemn | 40 mm |
| Vibrație maximă conform EN | <2,5 m/s ² |
| Turație maximă treapta 1 | 400 min ⁻¹ |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Utilizare tipică | Medium |
| Denumirea producătorului | ASCM 18 QSW AS |
| Moment maxim de rotație dur | 40 Nm |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) |
| Moment maxim de rotație moale | 30 Nm |
| Tip produs | Mașină de găurit și înșurubat |
| USP1 | 18V, 2 trepte de viteză |
| USP2 | Interval de prindere cu mandrină cu acțiune rapidă 1,5-13, în valiză de transport |

