

HOLEX**Disc de debitat „2 în 1”, Ø discurilor: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563505 125
GTIN	4067263118596
Clasa articolului	52M

Descriere**Execuție:****Disc universal de debitat pentru oțel și INOX.****Aplicație:**

Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere maximă v_c de 80 m/s.

Specificație:**A60R-BF.****Notă:**

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

Descriere tehnică

Turație maximă	12200 min ⁻¹
Descrierea formei	drept
Lățimea discului	1 mm
Ø găurii	22,23 mm

Ø discurilor	125 mm
Specificație	A60R-BF
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		