

HOLEX**Disc de debitat „2 în 1”, Ø discurilor: 115mm****Date comandă**

Numărul de comandă

563505 115

GTIN

4067263118589

Clasa articolului

52M

Descriere**Execuție:****Disc universal de debitat pentru oțel și INOX.****Aplicație:**Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere maximă v_c de 80 m/s.**Specificație:****A60R-BF.****Notă:**

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

Descriere tehnică

Specificație

A60R-BF

Descrierea formei

drept

Ø găurii

22,23 mm

Lățimea discului

1 mm

Turație maximă	13300 min ⁻¹
Ø discurilor	115 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		