

**metabo****Freză pentru muchii cu operare manuală, Tip: KFMV17-15F****Date comandă**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Numărul de comandă | 078126 KFMV17-15F |
| GTIN               | 4061792261815     |
| Clasa articolului  | 03D               |

**Descriere****Execuție:**

Dispozitiv de frezat muchii metalice pentru înălțimi de șanfrenare de până la 15 mm pentru pregătirea cusăturii de sudură.

- **Reglarea adâncimii de frezare fără unelte, în pași de 0,1 mm. (Între 0 mm și 15 mm)**
- **Reglarea precisă a unghiului de șanfrenare.**
- **Lucrări controlate prin plăci de ghidare cu suprafață mare.**
- **Protecție electronică la suprasarcină, pornire lină și blocaj contra repornirii.**

Controler cu o singură atingere. Reglare patentată a adâncimii de frezare, fără unelte, în pași de 0,1 mm. Puncte de fixare pentru perioade scurte de setare, pentru a preveni reglarea nedorită a adâncimii de frezare în timpul lucrului. Reglarea precisă a unghiului de șanfrenare direct prin intermediul plăcilor de ghidare. Cap de frezare universal cu trei plăci amovibilă de carbură pentru toate unghiurile de șanfrenare de la 0 - 90°. Lucrări controlate prin plăci de ghidare cu suprafață mare. Rolă de oprire pentru ghidarea țevilor pentru o pregătire ușoară a sudurii. Mâner reglabil fără instrumente pentru ghidare sigură și uniformă. Motor Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului pentru o durată lungă de viață. Vario-Constamatic (VC) este un convertizor electronic de cuplu cu roată de reglare: pentru lucrul cu viteze adecvate materialului care rămân constante sub sarcină. Protecție electronică la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire. Protecția utilizatorului prin plăci laterale pentru a îndepărta așchiile. Cu METABOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare. Ilustrație informativă.

Pentru execuția de teșituri și de raze pe materiale netede, la table și recipiente, pentru execuția de muchii interioare și exterioare, de contururi precum și pentru rotunjirea alezajelor.

**Livrare:**

3 inserții de carbură universale, rolă opritoare, 2 șurubelnițe, chei fixe SW 10, mâner, metaBox. 3 plăci amovibile din carbură de tungsten universale, rolă opritoare, mâner în U și metaBOX 185 L.

**Notă:**

Accesoriile recomandate găsiți cu codurile 078132 și 078134.

## Descriere tehnică

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Turație de mers în gol                 | 6200 - 12000 min <sup>-1</sup> |
| Înălțime max. a teșiturii 45°          | 15                             |
| Unghiul teșiturii                      | 0 - 90 grad                    |
| Gradarea reglării adâncimii de frezare | 0,1 mm                         |
| Tensiune nominală                      | 230 V                          |
| Putere nominală                        | 1700 W                         |
| Lățime max. a teșiturii 45°            | 21                             |
| Greutate                               | 6,3 kg                         |
| Alimentare cu energie                  | Alimentare la rețea            |
| Putere de ieșire                       | 880 W                          |
| Lungimea cablului                      | 3,9 m                          |
| Putere absorbită                       | 1700 W                         |
| Ø discului de reazem                   | 100 mm                         |
| Ambalaj                                | Metabox                        |
| Tip produs                             | Mașină de frezat               |

## Accesorii

Freză pentru muchii, cu acumulatorcu operare manuală Tip AKFH18-5AS

078123 AKFH18-5AS