

**Freze cilindro-frontale din carbură HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2005 8 |
| GTIN | 4067263117797 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere**Execuție:**

Freze din carbură monobloc la un preț extrem de atractiv pentru prelucrarea oțelurilor și a oțelurilor rezistente la coroziune. Nu sunt posibile dimensiuni și modele speciale.

Dimensiuni similare DIN 6527.

Similar cu codul 202770.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------|
| Ø cozii D_s | 8 mm |
| Lungimea tăişului L_c | 22 mm |
| Direcția de aşchiere | orizontal și înclinat |
| Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,045 mm |
| Toleranță Ø nominal | e8 |
| Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,055 mm |
| Avans f_z pentru frezare laterală în INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,035 mm |
| Avans f_z pentru frezarea canalelor în INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,03 mm |
| Unghiul elicei | 42 grad |
| Lățimea teșiturii la 45° | 0,2 mm |
| Ø tăişului D_c | 8 mm |
| Număr de dinți Z | 4 |
| Lungimea totală L | 63 mm |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 |

| | |
|---|---|
| Conținut | 5 |
| Unghi teșitură | 45 grad |
| Strat de acoperire | TiAlN |
| Materialul sculei | Carbură |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip | N |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal |
| Împărțirea tăișului | inegal |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | 0,3×D la tivire |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
| Răcire interioară | nu |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Freză |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 230 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 220 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 200 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 160 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 150 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 30 m/min | S |
| GG(G) | recomandat | 220 m/min | K |
| Uni | recomandat | | |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Umiditate maximă | recomandat |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții |
| Uscat | recomandat |
| Aer | recomandat |

Accesorii

| | |
|---|----------|
| Freze cilindro-frontale din carburăHPC Ø e8 DC 8 mm | 202770 8 |
|---|----------|