

Garant**Burghie de înaltă performanță din carbură solidă GARANT Master Steel DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 11,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	122761 11,5
GTIN	4067263121824
Clasa articolului	11E

Descriere**Execuție:**

Design robust al burghiului și ascuțire specială optimizată pentru cea mai bună formare posibilă a așchiilor și ruperea sigură a așchiilor cu valori de avans crescute în același timp. **Microgeometrie avansată, formă convexă** a muchiiilor de tăiere și **șlefuire cu con-jachetă** pentru o stabilitate suplimentară a marginii principale de tăiere. **Geometrie optimizată a canelurilor și geometrie patentată a capătului** pentru îndepărtarea sigură a așchiilor din materiale și piese turnate din oțel. **Substrat cu granulație extrem de fină**, din cea mai nouă generație.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB și HE se livrează la același preț ca și HA.

Comandați forma **HB**: cu ###nr.122762.

Comandați forma **HE**: cu **Cod 122761 + 129100HE**.

Descriere tehnică

Toleranță Ø nominal	h7
Lungimea totală L	118 mm
Ø nominal D_c	11,5 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	53,8 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	DIN 6537

Lungimea canalului de aşchii L_c	71 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm ²	0,33 mm/rot
Serie	Master Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Execuție	6×D
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere	HPC
Semistandard	da
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oţel < 500 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oţel < 750 N/mm ²	recomandat	155 m/min	P
Oţel < 900 N/mm ²	recomandat	145 m/min	P
Oţel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oţel < 1400 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oţel < 55 HRC	recomandat	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	45 m/min	M
Fontă	recomandat	130 m/min	K
GGG	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		

Aer

recomandat