


**DNGA 150604, KBN25M, Tip: ME**

**Date comandă**

Numărul de comandă	255630 ME
GTIN	4960664507276
Clasa articolului	25H

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuțe amovibile CBN cu strat de acoperire **MEGACOAT**. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tășuri.

Categorie: KBN25M

Modelul muchiilor așchietoare: ME

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 200 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,1 - 0,2 mm/rot
Modelul muchiilor așchietoare	ME

Categorie	KBN25M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNGA 150604
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	KBN25M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	indicat în anumite condiții		
neregulat	recomandat		
înterupt	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		