

**Garant****GARANT Master Steel VHM-HPC burghiu Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 12mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 122471 12     |
| GTIN               | 4067263122753 |
| Clasa articolului  | 11E           |

**Descriere****Execuție:**

**Design robust al burghiului și ascuțire specială optimizată** pentru cea mai bună formare posibilă a așchiilor și ruperea sigură a așchiilor cu valori de avans crescute în același timp. **Microgeometrie avansată, formă convexă** a muchiilor de tăiere și **șlefuire cu con-jachetă** pentru o stabilitate suplimentară a marginii principale de tăiere. **Geometrie optimizată a canelurilor și geometrie patentată a capătului** pentru îndepărtarea sigură a așchiilor din materiale și piese turnate din oțel. **Substrat cu granulație extrem de fină**, din cea mai nouă generație.

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descriere tehnică**

|   |             |
|---|-------------|
| Ø cozii $D_s$                                 | 12 mm       |
| Ø nominal $D_c$                               | 12 mm       |
| Toleranță Ø nominal                           | h7          |
| adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$  | 37 mm       |
| Avans $f$ pentru oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,34 mm/rot |
| Număr de dinți $Z$                            | 2           |
| Lungimea totală $L$                           | 102 mm      |
| Lungimea canalului de așchii $L_c$            | 55 mm       |
| Standard                                      | DIN 6537 K  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Serie                 | Master Steel      |
| Strat de acoperire    | TiAlN             |
| Materialul sculei     | Carbură           |
| Execuție              | 4xD               |
| Unghiul la vârf       | 140 grad          |
| Coadă tip             | DIN 6535 HB cu h6 |
| Răcire interioară     | nu                |
| Strategie de așchiere | HPC               |
| Semistandard          | da                |
| Inel colorat          | verde             |
| Tip produs            | Burghiu elicoidal |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat          | 115 m/min      | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat          | 105 m/min      | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat          | 100 m/min      | P       |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat          | 70 m/min       | P       |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat          | 60 m/min       | P       |
| Fontă                         | recomandat          | 110 m/min      | K       |
| GGG                           | recomandat          | 75 m/min       | K       |
| Uni                           | recomandat          |                |         |
| Umiditate maximă              | recomandat          |                |         |
| Uscat                         | recomandat          |                |         |