

**DC.T 11T308, Categorie: KW10****Date comandă**

Numărul de comandă	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 11T308 KW10 Categorie: KW10
Sfărâmbător de așchii: AH
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 300 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	AH
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 300 m/min
Aplicația principală	N
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuu
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot

Categorie	KW10
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire