

Garant**SCGT 09T302, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuu
Sfârșământor de așchii	AM
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HB7310
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCGT 09T302
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire