

**Șubler pentru atelier cu construcție ușoară, Interval de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412770 300
GTIN	4067263118947
Clasa articolului	42A

**Descriere****Execuție:**

Șubler pentru atelier, **model ușor. Citire fără eroare de paralaxă** cu contrast maxim prin scalarea albă pe suprafață neagră. Proprietăți de ghidare și alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu aflat în interior. Ciocuri de măsurare interschimbabile din oțel inoxidabil, călit, rectificat cu precizie.

**Accesorii opționale:**

Ciocuri de măsurare de 125 mm, 150 mm.

**Descriere tehnică**

Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Vernier	1/20
Eroare de toleranță	0,05 mm
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	90 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Greutate	0,5 kg
Tehnică de măsurare	analogic

## Fișă de date

Toate componentele

călit

Tip produs

Șubler digital pentru atelier

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/412770-300>