

**Garant****Dispozitiv de tăiat țevi universal, Pentru Ø până la: 54mm****Date comandă**

Numărul de comandă	818130 54
GTIN	4067263125129
Clasa articolului	81C

**Descriere****Execuție:**

Structură extrem de robustă pentru solicitări maxime. Tăiere curată și sigură datorită celor 4 role de ghidare dispuse în serie.

Corp de bază din aluminiu turnat sub presiune. Reglare rapidă a tije de măsurat pe principiul clichetului și revenire cu arc. Rotiță de tăiat de schimb Cod 818110.

**Avantaj:**

Durabilitate ridicată datorită roții de tăiere cu **acoperire TiN**. Economie de efort și de timp datorită:

- **Mâner ergonomic**
- **Structură ușoară**
- **Role de ghidare cu rulmenți cu ace și roată de tăiere**
- **Debavurator manual detașabil cu lamă S20 acoperită cu TiN.**

**Aplicație:**

Multiple utilizări la tăierea țevelor din inox, aluminiu, alamă și cupru.

**Piese de schimb:**

Rotițe de tăiat de schimb Cod 818110.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø exterior al țevii	6 - 54 mm
Greutate	720 g
Ø rotiță de tăiat	19 mm
Alezaj rotiță de tăiat	4,85 mm

Lungime	220 - 280 mm
Lățime roțiță de tăiat	6,2 mm
Înălțime	40 mm
Lățime	85 mm
Număr role de ghidare	4
Număr roțițe de tăiat	1
Recomandat pentru materiale tip țevă	VA
Recomandat pentru materiale tip țevă	Aluminiu
Recomandat pentru materiale tip țevă	Alamă
Recomandat pentru materiale tip țevă	Cupru
Funcție cu clichet	nu
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

## Accesorii

Set role de ghidare cu rulmenți cu ace 16 buc.	818035
Roțiță de tăiat de schimb	818110
Bolțuri de roțițe	819630