

**Ferăstrău circular cu acumulator, Tip: M12FCS442****Date comandă**

Numărul de comandă	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Clasa articolului	03L

Descriere**Execuție:**

Ferăstrău circular fără fir M12 FUEL™ cu motor POWERSTATE™ fără perii.

- Pantoful din magneziu reduce greutatea și maximizează durabilitatea.
- Suflanta de praf integrată menține linia de tăiere liberă.
- Lumina LED luminează linia de tăiere pentru o mai bună vizibilitate.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb și set de inițiere recomandate, de la Cod 073814 și Cod 073839.

Descriere tehnică

Greutate	7,8 kg
Execuție	Ferăstrău circular manual
Adâncimea maximă de tăiere 90°	44 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de acumulatori incluse	2
Denumirea producătorului	M12 FCS442 502X
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø găurii pânzei de ferăstrău	20 mm

Capacitate acumulator	5 Ah
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Vibrație maximă conform EN	1,5 m/s ²
Turație maximă	3600 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ø pânză de ferăstrău	140 mm
Tensiunea acumulatorului	12 V
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
Sistem Li-Ion M12B6 Tip acumulator MB12	073829 MB12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218SC	073840 M1218SC