


**VNGA 160408, KBN25M, Tip: MET**

**Date comandă**

Numărul de comandă	255682 MET
GTIN	4960664507740
Clasa articolului	25H

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuțe amovibile CBN cu strat de acoperire **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; plăcuțe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tășuri, cu formă specială pentru optimizarea tăierii întrerupte.

Categorie: KBN25M

Modelul muchiilor așchietoare: MET

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Avans $f$	0,1 - 0,2 mm/rot
Modelul muchiilor așchietoare	MET
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 180 m/min

Categorie	KBN25M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNGA 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	KBN25M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	indicat în anumite condiții		
neregulat	recomandat		
înterupt	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		