

Garant**SNGA 120408, KB7205, Domeniu de utilizare: HART**

Date comandă

Numărul de comandă	255729 HART
GTIN	4045197511539
Clasa articolului	21H

Descriere

Execuție:

Material ceramic pentru scule, de înaltă calitate, foarte rezistent la căldură, pentru utilizarea sigură în materiale greu de prelucrat și dure.

KB 7205: Ceramică cu oxid de aluminiu și carbură de titan cu strat de acoperire pentru prelucrarea materialelor dure de până la 68 HRC.

Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: KB7205

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 0,9 mm

Avans f: 0,05 - 0,15 mm/rot

Modelul muchiilor așchietoare: 0,2 mm × 25°

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Domeniu de utilizare	DUR
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,9 mm
Modelul muchiilor așchietoare	0,2 mm × 25°
Categorie	KB7205
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNGA 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Caracteristici nume produs	KB7205
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat	250 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	210 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	180 m/min	H
GG(G)	indicat în anumite condiții	250 m/min	K
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		