


HOLEX**HOLEX Pro Steel Teșitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90°, TiAlN, Ø exterior Dc: 10mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG1582 10 |
| GTIN | 4067263133186 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere**Execuție:****Similar Cod 150182****Teșitoare cu 3 tășuri**, detalonate radial.

- **Rezultate precise de prelucrare atât manual cât și la mașină.**
- **Funcționare fără trepidații datorită danturii extrem de inegale a tășurilor, ceea ce permite obținerea de suprafețe cu aspect atrăgător.**
- **Durabilitate optimă a sculelor datorită stratului de acoperire ultraperformant din TiAlN.**
- **Siguranță mare a procesului datorită evacuării optime a așchiilor.**
- **Raport atractiv preț-calitate.**

Aplicație:

Zencuitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a ștanțelor de 90°.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------|
| cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la | 2,5 mm |
| Pentru șuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 |
| Ø cozii D _s | 6 mm |
| Avans f pentru oțel < 500 N/mm ² | 0,12 mm/rot |

| | |
|---------------------------------|--|
| Număr de dinți Z | 3 |
| Lungimea totală L | 50 mm |
| Ø exterior | 10 mm |
| Toleranța arborelui | h9 |
| Strat de acoperire | TiAlN |
| Unghi la vârf teșitor | 90 grad |
| Materialul sculei | HSS |
| Diviziunea tăișului lamatorului | inegal |
| Standard | DIN 335 C |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | verde |
| Serie | Pro Steel |
| Tip produs | Adâncitor în trepte și adâncitor conic |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 75 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 70 m/min | N |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 50 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 40 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 20 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | P |
| Oțel < 55 HRC | indicat în anumite condiții | 8 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 18 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 12 m/min | S |
| GG(G) | recomandat | 20 m/min | K |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|----------|---|
| CuZn | recomandat | 20 m/min | N |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| HOLEX Pro Steel Teșitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° Ø exterior Dc 10 mm | 150182 10 |
| HOLEX Pro Steel Set de teșitoare de precizie Cod 150182 în cutie 90° Număr de teșitoare 6 | 150342 6 |
| HOLEX Pro Steel Set de teșitoare de precizie Cod 150182 în cutie 90° Număr de teșitoare 7 | 150342 7 |