

**APKT 1003 PDER, HBM025, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2141 UNI
GTIN	4067263132561
Clasa articolului	GGN

Descriere**Adaptat pentru:**

HOLEX GG2123, GG2124 precum și capete de frezat la 90° GARANT și HOLEX codurile 215800 – 215870.

Conținut:

50 × 215886 UNI

Notă:

Valori de referință

Pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	APKT 1003 PDER
Categorie	HBM025
Materialul sculei	Carbură
Grosimea plăcii	3,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	220 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	M
GG(G)	recomandat	150 m/min	K
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

APMT 100305 TR Tip UNI	215880 UNI
APKT 1003 PDER Tip UNI	215886 UNI