


**HOLEX****Perie rotundă Sârmă de oțel 0,50 mm, Ø periei D1×Ø găurii d1 / filet M: 125XM14mm****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | GG5712 125XM14 |
| GTIN               | 4067263136507  |
| Clasa articolului  | GGN            |

**Descriere****Execuție:**

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel. **Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.**

Corespunde cu cod 571203.

**Aplicație:**

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj.

**Răsucită spre stânga**, se evită în mod sigur desprinderea timpurie. Cu **filet interior M14**, pentru prinderea directă pe **polizoare unghiulare**.

**Descriere tehnică**

|  |        |
|--|--------|
| Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub> | 29 mm  |
| Ø periei D <sub>1</sub>                                | 125 mm |
| Număr de cozi răsucite                                 | 20     |
| Lățimea garniturii L <sub>1</sub>                      | 14 mm  |
| Grosimea perilor                                       | 0,5 mm |
| Filet M  | M14    |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Turație maximă     | 12500 min <sup>-1</sup> |
| Material garnitură | Sârmă de oțel           |
| Tip produs         | Perie rotundă           |

## Accesorii

Perie rotundă Sârmă din oțel 0,50 mm Ø periei D1 x Ø găurii d1 / filet M 125XM14 mm

571203 125XM14