

metabo**Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: 602316840****Date comandă**

Numărul de comandă	P07005 602316840
GTIN	4007430297808
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Mașină de găurit fără perii cu acumulator cu performanță optimă pentru aplicații solicitante.

Livrare:

Mandrină de găurit cu fixare rapidă, cârlig pentru curea și depozit de biți. Fără pachet de baterii și fără încărcător.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	38 mm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Ambalaj	Metabox
Vibrație maximă conform EN	2,9 m/s ²
Moment maxim de rotație moale	34 Nm

Model constructiv motor	Fără perii
Tensiunea acumulatorului	18 V
Turație maximă treapta 1	0 - 600 min ⁻¹
Moment maxim de rotație dur	75 Nm
Turație maximă treapta 2	0 - 2100 min ⁻¹
Greutate cu acumulator	1,6 kg
Număr de acumulatori incluse	0
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Denumirea producătorului	SB 18 LT BL
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr maxim de percuții	31950 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	17,3 m/s ²
Tip produs	Mașină de găurit cu percuție