

Garant**Disc de șlefuire în evantai speed CER plat, Ø 125 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5235 80
GTIN	4067263136675
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

- **Granulația ceramică de calitate înaltă, cu capacitate de autoascuțire (CER) pentru putere maximă de șlefuire și presiune minimă de contact.**
- **Cu strat de acoperire activ pentru șlefuire, pentru șlefuire la rece.**
- **Țesătură mixtă robustă din polibumbac cu comportament ideal la uzură și stabilitate la utilizarea pe muchii.**
- **Disc din poliester, ergonomic și cu amortizare a vibrațiilor (retractabil).**
- **Rezultate optime la polizoare unghiulare performante.**

speed - Dispunere plană a lamelelor pentru **un volum mare de îndepărtare a materialului** și o durabilitate ridicată.

Corespunde 565235.

Aplicație:

Teșire precisă, prelucrarea muchiilor și șlefuirea suprafețelor.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	125 mm

Conținut	100
Descrierea formei	plat
Granulație	80
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Acoperire abrazivă, răcoritoare	da
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc de șlefuire în evantaispeed CER plat Granulație 80

565235 80