

**Garant****Disc de debitat, oțel EXTRA ÎNGUST, Ø disc / cantitate: 115/100****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5262 115/100
GTIN	4067263136095
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

**Model ultraperformant** nou, realizat conform celei mai moderne tehnologii, cu un avantaj semnificativ în ceea ce privește productivitatea și o senzație deosebită la tăiere. **Putere de tăiere crescută** garantată de suprafețele de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepțională, **comportament îmbunătățit la tăiere.**

Grosimea redusă a discului permite debitarea **rapidă fără eforturi, cu economie semnificativă de timp. Suprafețe tăiate curat, formare redusă de baură.** Corespunde cu cod 563262.

Tip special pentru **oțel**, model ultraperformant.

**Specificație:****A60S-BF.****Descriere tehnică**

Conținut	100
Ø găurii	22,23 mm
Forma	41
Ø discurilor	115 mm
Pentru grosimile materialelor	3 - 5 mm

Turație maximă	13300 min <sup>-1</sup>
Descrierea formei	Drept
Specificație	A60S-BF
Lățimea discului	1 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Unghi de așezare recomandat	Rază grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Beton
Mașină acționată	Polizor unghiular
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST, oțel  
Ø discurilor 115 mm

563262 115