

Garant**Disc de debitat, oțel EXTRA ÎNGUST, Ø disc / cantitate: 125/100****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5262 125/100
GTIN	4067263136903
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Model ultraperformant nou, realizat conform celei mai moderne tehnologii, cu un avantaj semnificativ în ceea ce privește productivitatea și o senzație deosebită la tăiere. **Putere de tăiere crescută** garantată de suprafețele de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepțională, **comportament îmbunătățit la tăiere.**

Grosimea redusă a discului permite debitarea **rapidă fără eforturi, cu economie semnificativă de timp. Suprafețe tăiate curat, formare redusă de baură.** Corespunde cu cod 563262.

Tip special pentru **oțel**, model ultraperformant.

Specificație:**A60S-BF.****Descriere tehnică**

Ø găurii	22,23 mm
Pentru grosimile materialelor	3 - 5 mm
Forma	41
Turație maximă	12200 min ⁻¹

Lățimea discului	1 mm
Descrierea formei	Drept
Conținut	100
Ø discurilor	125 mm
Specificație	A60S-BF
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Unghi de așezare recomandat	Rază grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Beton
Mașină acționată	Polizor unghiular
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST, oțel
Ø discurilor 125 mm

563262 125